

GALEA STAINLESS

5081PJM100P30-12

EAN 4031582383409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Galea stainless |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Нержавеющая сталь | ✓ |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 139 mm |
| Общая ширина | 66 mm |
| Общий вес | 0,455 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Подшипник скольжения Нержавеющая сталь |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 30 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|--|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилы | Закртыо |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 128 mm |
| Поворотное соединение | 256 mm |
| Диаметр купола | 59 mm |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 12 mm |

GALEA STAINLESS

5081PJM100P30-12

EAN 4031582383409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

