

ELASTECH

IFP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303

Номер на поръчката 00837669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Elastech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 600 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 480 kg |
| Статичен Товароносимост | 1200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Общо тегло | 3,58 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|---|
| Материал на тялото | Алуминий |
| | мек |
| Материал на резбата | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Сиво/немаркирано |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 300 mm |
| Ширина на Резба | 55 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 25 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| Ширина на тялото | 55 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач A |

ELASTECH

IFP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303

Номер на поръчката 00837669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

