

ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293
Rendelési szám 00007290

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 205 kg |
| Statikus teherbírás | 410 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 240 mm |
| Teljes szélesség | 115 mm |
| Összsúly | 2,877 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Kék passzívált |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 200 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|------------------|
| Anyag | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Szín | Kék passzívált |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 140 mm |
| Talplemez szélessége | 115 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293

Rendelési szám 00007290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

