

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	塑料热固性, 耐热
胎面材料	与轮子体相同
轴承	干轴承衬套
轮子颜色	黑色
直径	80 mm
胎面宽度	35 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	45.5 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 (D)	90 海岸 D

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Duratech heat
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-40 °C
最高温度范围	280 °C
总重量	0.21 kg

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

订单号 00035369
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

