

ZETA STAINLESS

8677UFX160P63

EAN 4031582313819

Numer zamówienia 00829497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejsie ●●●●●

Odporność na korozję ●●●●●

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Zeta stainless
Typ	Kółko obrotowe z Blokada pełna
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Nośność przy 6 km/h	240 kg
Nierdzewne	✓
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Wysokość całkowita	200 mm
Szerokość całkowita	96 mm
Waga całkowita	3,205 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Szary / bez oznaczeń
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	46 mm
Szerokość korpusu	46 mm
Twardość Bieżnia (A)	64 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Nierdzewne, ciężka
Kształt Widelec	Poszerzane, Wzmacniane
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Kolor	Stal Nierdzewne
Wysięg	55 mm
Promień działania koła	161 mm
Zasięg działania koła	322 mm
Średnica kopuły	96 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	105 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	74 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	74 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

ZETA STAINLESS

8677UFX160P63

EAN 4031582313819

Numer zamówienia 00829497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

