제품 정보

# ALPHA SMART STAINLESS

8377BOG100P62-TFR

EAN 4031582494204

이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●●○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성 | ●●●●● |
| 부식방지 | ●●●●● |

## 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Alpha smart stainless |
| 하우징 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 125 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 예 |
| 정지 중 하중용량 | 250 kg |
| 온도 범위(최소) | -40 °C |
| 온도 범위(최대) | 280 °C |
| 총높이 | 128 mm |
| 전체 체중 | 0.72 kg |

## 하우징

| | |
|---|---|
| 주택 자재 | 스테인리스 스틸, 헤비 |
| Fork 외형 | 슬림 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋 | 41 mm |
| 회전 반경 | 91 mm |
| 회전 간섭 | 182 mm |

## 휠

| | |
|---|---|
| 차체 재질 | 플라스틱 열경화성, 내열성 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 건식 베어링 부시 |
| 차축 | 너트로 고정 |
| 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 35 mm |
| 트레드의 경도(D) | 85 Shore D |

## 피팅

| | |
|---|---|
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 105 mm |
| 플레이트 너비 | 85 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 77 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 60 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH