

# AGILA CARE

2476YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila care                                    |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total centralisé |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils               |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                        |
| Conducteur d'électricité        | Oui                                           |
| Inoxydable                      | Non                                           |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                                        |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                        |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                         |
| Hauteur                         | 163 mm                                        |
| Poids                           | 0,87 kg                                       |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu              |
| Déport                  | 41 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 103,5 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 207 mm                   |

## ROUE

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène, conducteur d'électricité              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Moyeu lisse                                          |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                                       |
| Diamètre              | 125 mm                                               |
| Largeur du bandage    | 32 mm                                                |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                                           |

## FIXATION

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Type de fixation         | Tige pour roulette à blocage centralisé |
| Diamètre du trou central | 28 mm                                   |
| Longueur de la vis       | 96 mm                                   |

# AGILA CARE

2476YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

