PRODUCTINFORMATIE

PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	58 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	135 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	270 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,84 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296

Bestelnummer 00023492

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH