PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 250x60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1680 kg
Belastning ved 6 km/t	1400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	2800 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	7,12 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	60 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	62 mm
Fælgbredde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 250x60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Bestillingsnummer 00803985

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 250x60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Bestillingsnummer 00803985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH