ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	250 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,15 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405

Номер замовлення 00030734

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH