

ALPHA

3470DVR200R05-20X45

EAN 4031582303636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ○ ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	205 kg
적재 용량 정적	410 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	235 mm
전체 체중	3.168 kg

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(A)	85 Shore A

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	55 mm
회전 반경	155 mm
회전 간섭	310 mm

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	20 mm
볼트 길이	45 mm

제품 정보

ALPHA

3470DVR200R05-20X45

EAN 4031582303636

기술 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

