

LINEA LIGHT

5920UOI065L51-10

EAN 4031582404081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea light
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riņņi
Kravnēsiba pie 3 km/h	50 kg
Statiskā kravnēsiba	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	68 mm
Kopējais platums	46 mm
Kopējais svārs	0,087 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Poliamīds
Protēktora materiāls	Identisks ar riņņeņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Izplešanās armatūra	Bez vītņū aizsarga
Diametrs	65 mm
Protēktora platums	13,9 mm

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riņņeņa kronšteinis
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Pagrieziēna rādiuss	56 mm
Grozāms savienojums	112 mm
Kupola diametrs	23 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

Vācijas
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF
Design» balva

LINEA LIGHT


5920UOI065L51-10

EAN 4031582404081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



Vācijas
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF
Design» balva