INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●●● |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Alpha stainless |
| Korpusa tips | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 400 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Jā |
| Statiskā kravnesība | 800 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais platums | 115 mm |
| Kopējais svars | 1,56 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma | Plašs |
| Krāsa | Nerūsējošais tērauds |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Dabiski balts |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Korpusa platums | 40 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 115 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Pasūtījuma numurs 00038020
**Produkta rasējumi**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH