INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LINEA CLINIC

## 5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Linea clinic |
| Type | Roulette pivotante à blocage total centralisé |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 120 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 240 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 118 mm |
| Largeur totale | 83 mm |
| Poids | 0,82 kg |
| Certification | Testé et contrôle par Tüv Süd |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme de la chape | Roulette jumelée |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape | Blanc gris (RAL9002) |
| Déport | 32 mm |
| Rayon d'encombrement | 90 mm |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm |
| Diamètre du dôme | 52 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
| Diamètre du trou central | 32 mm |
| Longueur de la vis | 51 mm |

Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA CLINIC

5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit




Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH