

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Footmaster |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 250 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 90 °C |
| Alçada total | 82,5 mm |
| Pes total | 0,5 kg |

SUPORT

| | |
|----------------------|--------|
| Desplaçament | 36 mm |
| Scio de giro | 63 mm |
| Sterferencia de giro | 126 mm |

RODA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Material corporal | Poliamida, súper pesada |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Roamiento de rodillos ratpenat |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 50 mm |
| Banda de rodadura ample | 25 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 70 Shore D |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Placa llarga | 73 mm |
| Placa ampla | 73 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 58 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 58 mm |
| Placa de diàmetre | 7 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

