

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	82,5 mm
Pes total	0,5 kg

SUPORT

Desplaçament	36 mm
Scio de giro	63 mm
Sterferencia de giro	126 mm

RODA

Material corporal	Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Roamiento de rodillos ratpenat
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	70 Shore D

FITACIÓ

Placa llarga	73 mm
Placa ampla	73 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	58 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	58 mm
Placa de diàmetre	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte

