

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649

Número de encomenda 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	250 kg
Capacidade de carga estática	500 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	155 mm
Largura geral	85 mm
Peso geral	0,831 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Cinza prateado (RAL7001)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

SUPORE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Cor	Passivada a azul

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	103 mm
Largura da placa	85 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	77 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	60 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649

Número de encomenda 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

Technical drawing showing three views of a wheel assembly: a top view, a side view, and a perspective view. Dimensions are provided in millimeters: top view shows a diameter of $\varnothing 125 \pm 0,2$, a width of $80 \pm 0,2$, and a distance of $77 \pm 0,2$; side view shows a height of $85 \pm 0,2$ and a width of 46 ± 1 ; perspective view shows a diameter of $80 \pm 0,2$, a height of $85 \pm 0,2$, and a distance of $103,5 \pm 1$. A small detail view of the wheel is labeled '12'.

Achtung! Zeichnungsänderungen nur nach Freigabe!
attention! amendment of drawing only after release!

Notice the protective note 100 14076.

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of this content to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Schutzmerkmal 100 14076 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verbreitung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwahlungen sind offiziell zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patente, Gebrauchsmuster oder Geschmackschutzvorrichtung vorbehalten.

Allgemein		Oberfläche		Maßstab: 1:1, 1:2		mit Holzfolie versehen	
Material		Beschreibung		Verkaufst.		<input type="checkbox"/> Front <input type="checkbox"/> Rückseite	
				3478	125P62		
TENTE				TR11457		B01	
City	Address	Street	House	Code	City	St. No.	St.