ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	70 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	140 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	128 mm
Общий вес	1,06 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	123 mm
Поворотное соединение	246 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Ось	Винт с гайкой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	30 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	105 mm
Ширина пластины	80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA


3477DIR100P62


EAN 4031582305074

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


Чертежи изделия


3477U00100P62-neu





Platte 3470-080P62-105x80





© Copyright 2026 TENTE International GmbH