

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Номер на поръчката 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Отливане
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	400 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	40 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	80 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	3000 kg
Товароносимост при 6 км/ч	2500 kg
Статичен Товароносимост	5000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	23,598 kg

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

