PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

TOP 080x70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●○○○
Slijtage	●●●●●
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	700 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	560 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,45 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	70 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	76 mm
Breedte wielkern	70 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204ZV

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 080x70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Bestelnummer 00804172

Producttekeningen





