INFORMAZIONI DI PRODOTTO

MAXTECH

PAO075x25-Ø8

EAN 4031582454291

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Asse diametro del foro	8,1 mm
Lunghezza mozzo	26,5 mm
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	60 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	120 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH