

# INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086

Номер замовлення 00031798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Integral twin torsion
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12531 - Ліжка-ліжка
Обвантажопідйомність 3 км/год	250 kg
Обвантажопідйомність 4 км/год	250 kg
Статичний Вантажопідйомність	750 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	193 mm
Загальна ширина	74 mm
Загальна вага	2,218 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd



Нагорода  
German Дизайн  
Award



Нагорода Red  
Dot Дизайн  
Award

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Сіро-білий (RAL9002)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	15 mm
Ширина тіла	15 mm
Твердість Протектор (A)	91 Прибережний A
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	45 mm
Радіус повороту	124,5 mm
Поворотне з'єднання	249 mm
Діаметр ковпачка	70 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт	32 mm
Довжина Болт	51 mm
Положення різьби Болт	7 mm
Кількість монтажних отворів Болт	2