

ELASTECH

UFR 125X40-Ø12

EAN 4031582324662

Rendelési szám 00031363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,2 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	250 kg
Statikus teherbírás	500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,42 kg

ELASTECH

UFR 125X40-Ø12

EAN 4031582324662

Rendelési szám 00031363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

