

AGILA TWIN

2977DIK075P50

EAN 4031582302905

Objednáací číslo 00003077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu | Agila twin |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 102 mm |
| Stavební výška | 71 mm |
| Celková hmotnost | 0,98 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Ocelový plech |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko | Kuželové ložisko |
| Barva Kola | Pasivováno modrou |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 75 mm |
| Šířka Běhoun | 25 mm |
| Šířka středu kola | 25 mm |
| Tvrdest Běhoun (A) | 80 krůček A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 31,3 mm |
| Poloměr otáčení | 99 mm |
| Průměr otáčení | 198 mm |
| Poloměr otáčení | 65 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 77 mm |
| Šířka plotny | 67 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 46,5 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 51,5 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 56 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 61,5 mm |
| Průměr otvoru plotny | 8,5 mm |

AGILA TWIN

2977DIK075P50

EAN 4031582302905
Objednáací číslo 00003077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

