

# PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Roda pneumática, perfil de bloco
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	400 mm
Largura do Piso	100 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	74 mm
Dureza do Piso (A)	55 Shore A

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech air
Tipo	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	200 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	400 kg
Peso geral	2,67 kg

# PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

