

ALPHA

3480PQR260P65 BLACK/DARKBLUE

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Statique Capacité de charge	300 kg
Hauteur	310 mm
Poids global	5 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Pneumatique, profil du bloc
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	260 mm
Largeur du Bandage	85 mm

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Déport	90 mm
Rayon d'encombrement	220 mm
Diamètre d'encombrement	440 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	200 mm
Largeur de plaque	160 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	160 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	120 mm
Diamètre du trou de la plaque	14 mm

ALPHA

3480PQR260P65 BLACK/DARKBLUE

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

