

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	26,5 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	200 °C

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

