产品信息

DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●●
运动噪音	●●○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1320 kg
6 公里/小时的载重	1100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	2200 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	1.86 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	250 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 （D）	75 岸 D
轴承类型	6205

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

订单号 00801309

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 250x50-Ø25-HL60

EAN 4031582322743

订单号 00801308

