

AGILA

2477PJO100R47-21,5-24

EAN 4031582326406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Agila
Tipo	Rodízio giratório com travão total
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	80 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	160 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	138 mm
Peso geral	0,82 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	43,5 mm
Raio giratório	131 mm
Interferência giratória	262 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	32 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Expansivo sintético, quadrado
Encaixe expansivo (Mínimo)	21,5 mm
Encaixe expansivo (Máximo)	24 mm
Sugestão	Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.

AGILA

2477PJO100R47-21,5-24

EAN 4031582326406

Número de encomenda 00029023
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

