


OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Omikron flex
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge à 6 km/h	600 kg
Statique Capacité de charge	1800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	272 mm
Poids global	11 kg

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane Ultratech, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Fonction spéciale
Pivot	Roulements rouleaux de butée à billes à rainure profonde
Déport	100 mm
Rayon d'encombrement	200 mm
Diamètre d'encombrement	400 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	140 mm
Largeur de plaque	110 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	13 mm
Diamètre du trou de l'Œil	105 mm