

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Número de comanda 00801591

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Omikron twin
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	7200 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	5000 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	10800 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	510 mm
Àmplia general	285 mm
Pes total	91,11 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

SUPORT

Material d'habitatge	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamimento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsión
Color	Revestiment transparent
Desplaçament	105 mm
Scio de giro	317,5 mm
Sterferencia de giro	635 mm
Lubrication nipple	1
Dome Dictel	250,5 mm

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	400 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
Corporació ample	80 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	270 mm
Placa ampla	250 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	210 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	210 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	230 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	230 mm
Placa de diàmetre	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Número de comanda 00801591

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

