



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntvények              |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán      |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)     |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel |
| Átmérő                       | 300 mm                 |
| Futófelület szélessége       | 80 mm                  |
| Tengely furat átmérője       | 30 mm                  |
| Kerékagy hossza              | 92 mm                  |
| Test szélessége              | 80 mm                  |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A             |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D             |

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Novatech                    |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 2400 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 2000 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 4000 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 14,86 kg                    |

# NOVATECH

FTP 300X80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097  
Rendelési szám 00800996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

