

NOVATECH

ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn

EAN 4031582495102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	240 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,45 kg

RODA

Tread profile	convex
Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	98 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	40 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

