

## KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto                   | Kappa load                       |
| Tipo                              | Rodízio fixo                     |
| Padrão                            | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 1680 kg                          |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 1400 kg                          |
| Elétrico condutivo                | Não                              |
| Aço inoxidável                    | Não                              |
| Capacidade de carga estática      | 2800 kg                          |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                           |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                            |
| Altura total                      | 255 mm                           |
| Largura geral                     | 140 mm                           |
| Peso geral                        | 11,12 kg                         |

## SUPORTE

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Material da caixa  | Ferro fundido ou forjado, pesado |
| Em Forma de Garfo  | Amplo, Reforçado                 |
| Cor                | Ferro-zink (transparente)        |
| Lubrication nipple | 1                                |
| Diâmetro do dome   | 130 mm                           |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Ferro Fundido                    |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido             |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo                       | Aparafusado com porca            |
| Cor da Roda                | Amarelo mel (RAL1005)            |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 200 mm                           |
| Largura do Piso            | 80 mm                            |
| Largura do corpo           | 80 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                       |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 175 mm                      |
| Largura da placa                      | 140 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 105 mm                      |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 140 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 15 mm                       |

# KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto

