

# AGILA

2475PJI050P30-11 SCREWED

EAN 4031582050059  
Bestelnummer 00003896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ● |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                           |
| Type                         | Zwenkwiel met wielrem           |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 40 kg                           |
| Statisch Draagvermogen       | 80 kg                           |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 69 mm                           |
| Totale breedte               | 43 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,159 kg                        |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen           |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber  |
| Lager                         | Glijlager met tussenbus |
| Kleur Wiel                    | Zilvergrijs (RAL7001)   |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 50 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 19 mm                   |
| Breedte wielkern              | 19 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A              |

## VORK

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm       | Breed                   |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd      |
| Offset          | 24 mm                   |
| Zwenk radius    | 82 mm                   |
| Uitzwenking     | 164 mm                  |
| Diameter koepel | 41 mm                   |

## BEVESTIGING

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Type bevestiging          | Boutgat  |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm  |
| Tip                       | Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. |

# AGILA

2475PJI050P30-11 SCREWED

EAN 4031582050059  
Bestelnummer 00003896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

