INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LINEA CLINIC

5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360158



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea clinic
Type	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	Oui
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	450 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	175 mm
Largeur totale	71 mm
Poids	1,21 kg
Certification	Testé et contrôle par Tüv Süd

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Blanc gris (RAL9002)
Déport	47,5 mm
Rayon d'encombrement	127 mm
Diamètre d'encombrement	254 mm
Diamètre du dôme	45,5 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue	Blanc gris (RAL9002)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	50 mm
Position de la tige filetée	7 mm
Nombre de trous de fixation	4
Note	Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360158

Numéro de commande 00037768

Dessins du produit





Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH