

# ALPHA

3470U00125P30-13

EAN 4031582304664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha                                 |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год      | 150 kg                                |
| Статичний Вантажопідйомність       | 300 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                 |
| Загальна висота                    | 155 mm                                |
| Загальна вага                      | 0,928 kg                              |

## КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                       |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння                 | Підшипник ковзання             |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою             |
| Захист різьби           | Без різьби                     |
| Діаметр                 | 125 mm                         |
| Протектор               | 40 mm                          |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, важкий |
| Виля Форма          | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm                 |
| Радіус повороту     | 102,5 mm              |
| Поворотне з'єднання | 205 mm                |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm          |

# ALPHA

3470U00125P30-13

EAN 4031582304664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

