

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936

Objednávací číslo 00003170



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	99 mm
Stavební výška	71 mm
Celková hmotnost	0,635 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdość Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	31,3 mm
Poloměr otáčení	99 mm
Průměr otáčení	198 mm
Poloměr otáčení	65 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	10,3 mm

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936

Objednáací číslo 00003170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

