

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Broj porudžbine 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okretanje Tocak
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	59 mm
Ukupna širina	55 mm
Ukupna težina	0,128 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	Cink-di-kasting / Aluminijum
oblik viljuska	Kučičte za dva Tocak, zatvoreno kuciste
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	51 mm
Otpor okretanju	102 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo	11 mm

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310
Broj porudžbine 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

