

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	800 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	120 mm
Totale breedte	98 mm
Totaal gewicht	1,75 kg

VORK

Kleur	Wit
Offset	53 mm
Zwenk radius	90,5 mm
Uitzwenking	181 mm
Diameter koepel	98 mm

WIEL

Lager	Rollager, gedempt
Kleur Wiel	Zwart
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	95 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	70 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	70 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Bestelnummer 00062070
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

