

ZETA REVERSE

468BTOP125P63

EAN 4031582398465
Número de comanda 00860870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Zeta reverse
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte
Tracidad de carga a 4 km/h	700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	560 kg
Tracidad de carga estàtica	1400 kg
Temperatura (mínim)	-30 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	164 mm
Àmplia general	96 mm
Pes total	3,17 kg

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPORT

Material	Placa d'acer, molt pesada
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Color	Passivat blau
Desplaçament	60 mm
Sterferencia de giro	360 mm
Dome Dictel	96 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

ZETA REVERSE

468BTOP125P63

EAN 4031582398465

Número de comanda 00860870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

