

ULTRATECH

FCP160X50-Ø20

EAN 4031582445152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Ultratech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 800 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 640 kg

Tracidad de carga estàtica 1600 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 1,1 kg

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Ultratech Polyurethane, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

ULTRATECH

FCP160X50-Ø20

EAN 4031582445152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

