

## STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Stylea                                    |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный                        | EN12528 - Мебельные колесные опоры        |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                                     |
| Общая высота                       | 87 mm                                     |
| Общая ширина                       | 53 mm                                     |
| Общий вес                          | 0,21 kg                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид                    |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный        |
| Радиус поворота       | 62 mm                       |
| Поворотное соединение | 124 mm                      |
| Диаметр купола        | 20 mm                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                                |
| Материал протектора     | Термопластичная резина                  |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось                     | Заклепки                                |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                       |
| Диаметр                 | 75 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 8 mm                                    |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                          |

## ФИТИНГ

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Тип фитинга                              | Квадратная пластина |
| Длина пластины                           | 38 mm               |
| Ширина пластины                          | 38 mm               |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 28 mm               |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 28 mm               |
| Диаметр отверстия пластины               | 4,4 mm              |