LINEA LIGHT

5925POH065L51-10

EAN 4031582404005

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	67 mm
Diamètre d'encombrement	134 mm
Diamètre du dôme	23 mm

ROUE

Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	13.9 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	68 mm
Largeur totale	46 mm
Poids	0.09 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA LIGHT

5925POH065L51-10

EAN 4031582404005

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



