# GALEA

## 5071PJH125P60-90x70

EAN 4031582367942

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Galea |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids | 0.56 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 40 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 30 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 90 mm |
| Largeur de la platine | 70 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 60 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 70 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 50 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 55 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA

5071PJH125P60-90x70

EAN 4031582367942

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH