

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Електропровідність	✓
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	81 mm
Загальна ширина	54 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	8 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	62 mm
Поворотне з'єднання	124 mm
Діаметр ковпачка	20 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

