

ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	160 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	320 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	115 mm
Ukupna težina	1.38 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	160 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	115 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590

Broj porudžbine 00038759
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

