

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884
Bestelnummer 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Thermoplastische synthetische materialen, Hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Droge lagerbus
Wielkleur	Zwart
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	27 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	80 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	134 °C
Totaal gewicht	0,084 kg

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884
Bestelnummer 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

