

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Atriție                 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nume produs                       | Footmaster     |
| Tip                               | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 800 kg         |
| Conductiv electric                | Nu             |
| Inoxidabil                        | Nu             |
| Capacitate de încărcare statică   | 800 kg         |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C         |
| Interval de temperatură (maxim)   | 90 °C          |
| Înălțime totală                   | 120 mm         |
| Lățime totală                     | 98 mm          |
| Greutate totală                   | 1,4 kg         |

## FURCA

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Culoare                | Alb     |
| Offset                 | 53 mm   |
| Raza de pivotare       | 90,5 mm |
| Interferență pivotantă | 181 mm  |
| Diametru cupolă        | 98 mm   |

## ROATĂ

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Lagăr            | Rulment cu role, umezit |
| Roată            | Negru                   |
| Diametru         | 75 mm                   |
| Benză de rulare  | 30 mm                   |
| Lățimea corpului | 30 mm                   |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Numărul de comandă 00062071  
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

