

MAXTECH

UAP100X20-Ø10

EAN 4031582461701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	60 kg
적재 용량 정적	120 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
전체 체중	0.109 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	20 mm
차축 홀 직경	10 mm
허브 길이	8 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

MAXTECH

UAP100X20-Ø10

EAN 4031582461701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

